

PHILIPS

Монтаж на стена

ProjectLine

Кръгла форма

4000 К естествена бяла
светлина

1400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400
lm

15W

4000K

LED

35,000h
IP65

REAL
PROs

REAL
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954311



Професионално качество за вашия проект

Енергийноефективна светодиодна стенна лампа (за употреба на закрито) с професионално качество. Стенната лампа ProjectLine е енергоспестяваща и може да се монтира на стена и таван. Идеална е за коридори, (обществени) входни зони, веранди, охранителни зони и стълбища със своята естествена бяла светлина.

Устойчив избор

- Пестете енергия от момента, в който завъртите ключа

Изберете висококачествена светлина

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Акценти

Енергийна ефективност

Всички енергоспестители на Philips пестят енергия от момента, в който завъртите ключа. По време на техния живот те използват по-малко kW и по този начин също водят до по-нисък разход на енергия. Нивото на енергоспестяване се различава за всеки тип лампа и технология.

Надеждно качество

Philips спазва обещанията си относно работата на лампите. Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips относно светлоотдаването, полезния живот и еквивалента на мощността на лампата с нажежаема жичка.

Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Светодиодната технология на Philips удължава полезния живот на продукта до 35 000 часа.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят на корпуса: Бяло
- Материал на корпуса: Поликарбонат
- Завършек на разсейвател/лещи: Опал
- Материал на разсейвател/леща: Поликарбонат

Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +40°C

Гаранция

- Гаранционен срок: 3 години

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопрдаване (CRI): 80
- Ъгъл на насочване на светлинния източник: 110
- Толерантност на светлинния поток: +/-10%
- Цветен код: 840 неутрално бяло
- Непрестанно излъчване на светлина: Не
- Свързана цветна температура (номинална): 4000
- Първоначална хроматичност: (0.38,0.38) SDCM <6
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 110°
- Светлинен поток: 1 400 lm
- Максимално ниво на затъмняване: Не е приложимо
- Оптичен материал: Поликарбонат
- Оптичен тип: Широк светлинен лъч
- Работна температура на околната среда Tq: 25 °C
- Наситено червено (R9): <50
- Стробоскопичен ефект: 1,6
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 90 lm/W
- Унифицирана скала за отблясъци CEN: Not applicable

Разни

- Специално предназначено за: Хотел и ресторант, Градина и двор
- Допълнителни функции: ProjectLine, Водоустойчивост

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да
- Фотобиологичен риск: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Спецификация на фотобиологичния риск: 0,2 m

Захранване

- Входно напрежение: 220 до 240
- Пусков ток: 8
- Време за натиск: 1,2
- Фактор на мощността (фракция): 0.7

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 15 W
- Толерантност на консумация на енергия: +/-10%

Размери и тегло на продукта

- Общ диаметър: 182
- Обща височина: 66

Технически данни

- Свързване: Блок с винтово свързване, 2-полюсен
- Честота на неизправност на механизма за управление при среден полезен живот 35 000 h: 5 %
- Драйвер/захранващ блок/трансформатор: –
- Включен драйвер: Да
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Тест с нажежаема жица: Температура 650°C, продължителност 30 сек
- Код за защита от проникване: IP65 | Защита от проникване на прах, устойчивост на струи
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK06 | 1 J
- Брой редуктори: 1 брой
- Брой продукти на MCB от 16 A тип B: 10
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност II
- Подходящ за произволно превключване: Да
- Подходящи за димиране: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514954311
- Нето тегло: 0,39 kg
- Брутно тегло: 0,46 kg
- Височина: 7,2 cm
- Дължина: 18,4 cm
- Ширина: 18,4 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.252

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com