

PHILIPS

Монтаж на стена

ProjectLine

Овална форма

4000 К естествена бяла
светлина

1400 lm

Вграден сензор за движение



8719514954342



Професионално качество за вашия проект

Енергийноефективна светодиодна стенна лампа с професионално качество (за употреба на закрито). Стенната лампа ProjectLine е енергоспестяваща и може да се монтира на стена и таван. Идеална е за коридори, (обществени) входни зони, веранди, охранителни зони и стълбища със своята естествена бяла светлина и вграден сензор за движение.

Устойчив избор

- Пестете енергия от момента, в който завъртите ключа

Изберете висококачествена светлина

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Акценти

Енергийна ефективност

Всички енергоспестители на Philips пестят енергия от момента, в който завъртите ключа. По време на техния живот те използват по-малко kW и по този начин също водят до по-нисък разход на енергия. Нивото на енергоспестяване се различава за всеки тип лампа и технология.

Надеждно качество

Philips спазва обещанията си относно работата на лампите. Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips относно светлоотдаването, полезния живот и еквивалента на мощността на лампата с нажежаема жичка.

Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Светодиодната технология на Philips удължава полезния живот на продукта до 35 000 часа.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: PVC
- Завършек на разсейвател/леци: Опал
- Материал на разсейвател/леца: Поликарбонат

Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +40°C

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Толерантност на светлинния поток: +/-10%
- Цветен код: 840 неутрално бяло
- Непрестанно излъчване на светлина: Не
- Свързана цветна температура (номинална): 4000
- Първоначална хроматичност: (0.38,0.38) SDCM <6
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 110°
- Светлинен поток: 1 400 lm
- Максимално ниво на затъмняване: Не е приложимо
- Оптичен материал: Поликарбонат
- Оптичен тип: Широк светлинен лъч
- Наситено червено (R9): <50
- Работна температура на околната среда Tq: 25 °C
- Стробоскопичен ефект: 1,6
- Унифицирана скала за отблясъци CEN: Not applicable
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 90 lm/W

Разни

- Допълнителни функции: ProjectLine, Водостойчивост

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да
- Фотобиологичен риск: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Спецификация на фотобиологичния риск: 0,2 m

Захранване

- Входно напрежение: 220 до 240
- Пусков ток: 8
- Време за натиск: 1,2
- Фактор на мощността (фракция): 0.7

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 15
- Толерантност на консумация на енергия: +/-10%

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 68
- Обща дължина: 223
- Обща ширина: 133

Сервиз

- Гаранция: 3 години

Технически данни

- IP код: IP54 | Защита от натрупване на прах и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Свързване: Блок с винтово свързване, 2-полюсен
- Честота на неизправност на механизма за управление при среден полезен живот 35 000 h: 5
- Подходящи за димиране: Не
- Драйвер/захранващ блок/трансформатор: -
- Включен драйвер: Да
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Тест с нажежаема жица: Температура 650°C, продължителност 30 сек
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK06 | 1 J
- Брой редуктори: 1 брой
- Брой продукти на MCB от 16 A тип B: 10
- Подходящ за произволно превключване: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514954342
- Нето тегло: 0,41 kg
- Брутно тегло: 0,46 kg
- Височина: 7,2 cm
- Дължина: 22,4 cm
- Ширина: 13,4 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.309

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com