

PHILIPS

Луминесцентно тяло


ProjectLine

120 cm

3000 K мека бяла светлина

2700 lm

8719514954366



Професионално качество за вашия проект

Енергийно ефективни, професионални светодиодни линейни осветителни тела за различни приложения. Линейните осветителни тела ProjectLine са енергоспестяващи и са подходящи за широк спектър от приложения. Могат да се монтират на стена (хоризонтално) и таван и имат мека бяла светлина.

Устойчив избор

- Пестете енергия от момента, в който завъртите ключа

Изберете висококачествена светлина

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Акценти

Енергийна ефективност

Всички енергоспестители на Philips пестят енергия от момента, в който завъртите ключа. По време на техния живот те използват по-малко kW и по този начин също водят до по-нисък разход на енергия. Нивото на енергоспестяване се различава за всеки тип лампа и технология.

Надеждно качество

Philips спазва обещанията си относно работата на лампите. Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips относно светлоотдаването, полезния живот и еквивалента на мощността на лампата с нажежаема жичка.

Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Светодиодната технология на Philips удължава полезния живот на продукта до 35 000 часа.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят на корпуса: Бяло
- Материал на корпуса: Поликарбонат
- Завършек на разсейвател/лещи: Опал
- Материал на разсейвател/леща: Поликарбонат

Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +40°C

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопрдаване (CRI): 80
- Ъгъл на насочване на светлинния източник: 120°
- Толерантност на светлинния поток: +/-10%
- Цветен код: 830 мека бяла светлина
- Непрестанно излъчване на светлина: Не
- Свързана цветна температура (номинална): 3000
- Първоначална хроматичност: (0.43,0.40) SDCM <6
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 120°
- Светлинен поток: 2 700 lm
- Максимално ниво на затъмняване: Не е приложимо
- Оптичен материал: Поликарбонат
- Оптичен тип: Симетрична
- Работна температура на околната среда Tq: 25 °C
- Наситено червено (R9): <50
- Стробоскопичен ефект: 1,6
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 92 lm/W
- Унифицирана скала за отблясъци CEN: Not applicable

Разни

- Специално предназначено за: Хотел и ресторант, Градина и двор
- Допълнителни функции: ProjectLine, Водоустойчивост

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да
- Фотобиологичен риск: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Спецификация на фотобиологичния риск: 0,2 m

Захранване

- Входно напрежение: 220-240
- Пусков ток: 12,3
- Време за натиск: 0,197
- Фактор на мощността (фракция): 0.9

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 30 W
- Толерантност на консумация на енергия: +/-10%

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 27
- Обща дължина: 1 200
- Обща ширина: 70

Технически данни

- Кабел: Кабел 0,2 м без щепсел
- Свързване: Гъвкави проводници/кабели
- Честота на неизправност на механизма за управление при среден полезен живот 35 000 h: 5 %
- Включен драйвер: Да
- Материал за фиксиране: Неръждаема стомана
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Тест с нажежаема жица: Температура 650°C, продължителност 30 сек
- Код за защита от проникване: IP20 | Защита от пръсти
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK03 | 0,3 J
- Брой редуктори: 1 брой
- Брой продукти на MCB от 16 A тип B: 75
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност II
- Подходящ за произволно превключване: Да
- Подходящи за димиране: Не



Дата на издаване:
2025-02-10
Версия: 0.310

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com