

PHILIPS

Прожектор

ProjectLine

30 W

3000 K мека бяла светлина

Вграден сензор за движение

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954458



Професионално качество за вашия проект

Водоустойчиви, здрави светодиоди за външна употреба. Прожекторът Projectline поддържа енергоспестяване и е здрав; чрез своя метален материал и защита от атмосферни влияния. Интегрираният сензор за движение е адаптивен по отношение на обхват, време и чувствителност към светлина. Идеален за осветяване на зони пред/зад (обществени) сгради като паркинги, алеи, градини или работни места, когато имате нужда от него.

Устойчив избор

- Пестете енергия от момента, в който завъртите ключа

Изберете висококачествена светлина

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Акценти

Енергийна ефективност

Всички енергоспестители на Philips пестят енергия от момента, в който завъртите ключа. По време на техния живот те използват по-малко kW и по този начин също водят до по-нисък разход на енергия. Нивото на енергоспестяване се различава за всеки тип лампа и технология.

Надеждно качество

Philips спазва обещанията си относно работата на лампите. Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips относно светлоотдаването, полезния живот и еквивалента на мощността на лампата с нажежаема жичка.

Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Светодиодната технология на Philips удължава полезния живот на продукта до 35 000 часа.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят на корпуса: Черно
- Материал на корпуса: Лят алуминий
- Завършек на разсейвател/лещи: Прозрачна
- Материал на разсейвател/леща: Закалено стъкло
- Форма на разсейвател/леща: Плосък
- Тип разсейвател/леща: Стъкло

Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -25 до +40°C

Параметри на околната среда

- Оценка за устойчиво развитие: -

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Толерантност на светлинния поток: +/-10%
- Цветен код: 830 мека бяла светлина
- Свързана цветна температура (номинална): 3000
- Начална толерантност на индекса на цвето предаване: 0
- Първоначална хроматичност: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Код на семейството лампи: LED
- Тип на двигателя на светлинния източник: LED
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 110°
- Светлинен поток: 2 700 lm
- Оптичен материал: Стъкло
- Външен оптичен тип: Симетрична
- Материал на рефлектор: Поликарбонат
- Работна температура на околната среда Tq: 25 °C
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 90 lm/W
- Коефициент на излъчване на светлина нагоре: 0

Разни

- Специално предназначено за: Хотел и ресторант, Градина и двор
- Допълнителни функции: ProjectLine, Водостойчивост

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- ENEC знак: –
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да
- Фотобиологичен риск: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Спецификация на фотобиологичния риск: 0,2 m

Захранване

- Входно напрежение: 220 до 240
- Пусков ток: 0,78
- Време за натиск: 0,063
- Фактор на мощността (фракция): 0.9

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 30
- Толерантност на консумация на енергия: +/-10%

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 56
- Обща дължина: 185
- Обща ширина: 183

Технически данни

- Кабел: Кабел 0,6 м без щепсел
- Свързване: Гъвкави проводници/кабели
- Честота на неизправност на механизма за управление при среден полезен живот 35 000 h: 5 %
- Драйвер/захранващ блок/трансформатор: –
- Включен драйвер: Да
- Ефективна проектирана площ: 0,013
- Материал за фиксиране: Стомана
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Код за защита от проникване: IP65 | Защита от проникване на прах, устойчивост на струи
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK05 | 0,7 J
- Монтажно устройство: Регулируема монтажна скоба
- Брой редуктори: 1 брой
- Брой продукти на MCB от 16 A тип B: 72
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност I
- Защита от пренапрежение (обща/диференциална): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)
- Подходящи за димиране: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514954458
- Нето тегло: 0,56 kg
- Брутно тегло: 0,62 kg
- Височина: 6,2 cm
- Дължина: 19,5 cm
- Ширина: 20,7 cm



Дата на издаване:
2025-05-10
Версия: 0.228

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com