

PHILIPS

Лампа 8,5 W (екв. на
60 W) A60 E27 x2

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветно

Пластмаса

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169171060



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Насладете се на повече удобство в ежедневието с тази интелигентна светодиодна лампа WiZ A60. Тази лампа излъчва мека бяла светлина, която се димира до желаното ниво на яркост чрез приложение или глас. Можете да настроите график за включване и изключване на осветлението според ежедневните или седмичните си дейности, да го управлявате от смартфона или с гласа си и да имате дистанционен достъп до осветлението си дори когато сте далеч. Осветлението WiZ се свързва към съществуващата ви Wi-Fi мрежа, не е необходим допълнителен хардуер.

Лесна настройка

- Лесни за настройка функции за интелигентно осветление

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде.

Интелигентни функции


- Предварително зададени функции за благосъстояние
- Настройте осветлението, за да следва вашия график

Светлинни режими

- Персонализирайте сцени с предварително зададени динамични светлинни режими.

Акценти

Мигновена настройка



Насладете се незабавно на предимствата на интелигентните функции, като свържете осветлението WiZ към Wi-Fi мрежата си. Управлявайте лесно осветлението, когато сте далеч от дома, и планирайте да се включва и изключва автоматично. Няма нужда от монтиране на допълнително оборудване, като хъб или шлюз!

Управление от всяка точка

Управлявайте устройствата си където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили устройствата включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Предварително зададени функции за благосъстояние



Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

График за автоматизация на осветлението



Автоматизирайте интелигентното осветление, за да следва вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включва сутрин или преди да се приберете вкъщи, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Персонализирани сцени

Смесете различните цветове и бели светлинни режими, за да създадете перфектната светлинна атмосфера за всеки момент от ежедневието ви. Запазете ги и ги включвайте по всяко време чрез приложение, WiZmote или глас.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Тегло: 0,13 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): ≥ 80
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: < 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 94 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 65 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 8,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 122 mm
- Обща дължина: 122 mm
- Обща ширина: 60 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 8.5 W

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1877826
- Справка за измерване на поток: Sphere

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169171060
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 14 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.295

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com