

# PHILIPS

Осветление за вграждане  
Meson 5,5 W 90 mm

Осветление за вграждане

6500K

Бяло

8720169173644



## Комфортна светлина с по-елегантно прикрепване

Осветете Вашето пространство със светодиодно осветление за вграждане Philips EyeComfort, което е удобно и щадящо за очите Ви.

### Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненатрапчиво и дискретно осветително тяло.

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Намален отблясък. Повишен комфорт.

# Акценти

## Подходяща за ниски тавани дизайн Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

## EyeComfort с Interlaced Optics

Технологията Interlaced Optics подобрява цялостното осветление във вашето ежедневие. Щампована с 3D форми за подпомагане на разсейването на светлината, технологията на микролециите произвежда равномерно

разпределение на светлината, което значително намалява отблясъците. Това осветление е не само с мека и равномерна светлина, което предоставя комфорт на очите ви, но и умело преразпределя светлината за по-малко ярко осветление в осветената зона.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 7 500
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 69 lm/W

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да

## Други характеристики

- Ток през лампата: 46 mA

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,036 kg
- Разстояние при монтаж: 87 mm
- Обща височина: 35 mm
- Обща дължина: 90 mm
- Обща ширина: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8.0 cm x 8.0 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

#### Технически данни

- Диаметър: 90 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 550
- Цвят на светлината: 6500
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включена мощност на лампата: 5.5
- IP код: IP20 | Защита от пръсти

- Клас на защита: Клас II

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169173644
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 10,5 cm
- Дължина: 4,7 cm
- Ширина: 9,2 cm



Дата на издаване:  
2025-09-03  
Версия: 0.307

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)