

# PHILIPS

Луна за вграждане

Функционални

Луна за вграждане Meson  
Interlaced Optics

Намален отблясък

Повишен комфорт

Бяло



8720169174023



## Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите ви

Осветете Вашето пространство със светодиодно осветление за вграждане Philips EyeComfort, което е удобно и щадящо за очите Ви.

### Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненаатрапчиво и дискретно осветително тяло.

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Намален отблясък. Повишен комфорт.

# Акценти

**Подходяща за ниски тавани**  
**Тънък дизайн**  
**Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа**

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

**EyeComfort с Interlaced Optics**  
 Технологията Interlaced Optics подобрява цялостното осветление във вашето ежедневие. Щампована с 3D форми за подпомагане на разсейването на светлината, технологията на микролеещите произвежда равномерно

разпределение на светлината, което значително намалява отблясъците. Това осветление е не само с мека и равномерна светлина, което предоставя комфорт на очите ви, но и умело преразпределя светлината за по-малко ярко осветление в осветената зона.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 7 500

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

## Разни

- EyeComfort: Да

## Други характеристики

- Ток през лампата: 93 mA
- Ефикасност: 76 lm/W

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,09 kg
- Дължина на контура: 12.5 cm
- Ширина на контура: 12.5 cm
- Височина: 3,5 cm
- Дължина: 14 cm
- Разстояние при монтаж: 11,7 cm
- Ширина: 14 cm

## Сервиз

- Гаранция: 1 година

#### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 140 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 960
- Цвят на светлината: 6500 K
- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да

- Включена мощност на лампата: 12.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169174023
- Нето тегло: 0,09 kg
- Брутно тегло: 0,11 kg
- Височина: 14,1 cm
- Дължина: 4,2 cm
- Ширина: 15,1 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.285

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.