

**PHILIPS**

Спот лампа за  
таван/стена Bracia

Лампи тип „Спот“ за таван  
или стена

2700 K

Черно

ClickFix



8720169174825



# Стилно насочено светодиодно осветление за осветяване на всяко помещение в дома ви

Гамата насочено светодиодно осветление Bracia е предназначена да освети дома ви с мека бяла светлина. Неподвластният на времето дизайн и качеството на Philips предлагат перфектно решение, на което ще се наслаждавате в продължение на много години. Регулируемата част и широкият ъгъл на насочване осигуряват силно осветление във всяко помещение – независимо дали става дума за хол, или коридор. Насоченото осветление Bracia е идеално и за осветяване на работни повърхности в кухнята или всяка зона, където имате нужда от много и ярка светлина.

## Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа

**Подходящите светлинни решения**

- До 80% икономия на електроенергия
- Дълъг живот – до 25 000 часа

**Съвременно LED осветление**

- 5 години гаранция за светодиодна система

**Първокласно качество**

- Материал с високо качество и дълъг полезен живот

**Специални характеристики**

- Ярка светлина с равномерно разпределение

**Висококачествена светлина**

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви

# Акценти

## Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

## До 80% икономия на електроенергия



Светодиодните лампи спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същото светлоотдаване. Когато купувате светодиодно осветление Philips, започвате да спестявате пари веднага. За всеки светлинен източник, който заменяте със светодиодно осветление, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

## Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждното висококачествено светодиодно осветление издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната светлинна атмосфера в дома си.

## 5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

## Материал с високо качество и дълъг полезен живот

Тази насочена светлина е създадена от висококачествен материал с дълъг полезен живот и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще изпъква и осветява дома ви за много години напред.

## Ярка светлина с равномерно разпределение

За да осветите осезаемо стаите си, изберете това осветление с равномерно разпределение, което разпръсква светлината равномерно в пространството.

## EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви



Лошото качество на светлината може да напречне очите. Като се има предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблъсък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Това светодиодно осветително тяло Philips не просто осигурява комфортна светлина, а го прави до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки постоянно качество на светлина, мощност и цветност за повече от десет години.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 25 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- click!FIX монтаж: Да
- Вграден LED: Да
- Топла дневна светлина: Да

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено)  
(номинално): 100 lm/W

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: ClickFix

## Други характеристики

- Ток през лампата: 47 mA

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,22 kg
- Обща височина: 125 mm
- Обща дължина: 90 mm
- Обща ширина: 90 mm

## Сервиз

- Гаранция: 5 години

## Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 550
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 5.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници:  
Не
- Брой светлинни източници: 1

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169174825
- Нето тегло: 0,22 kg
- Брутно тегло: 0,28 kg
- Височина: 12 cm
- Дължина: 9,6 cm
- Ширина: 9,6 cm



Дата на издаване:  
2025-08-02  
Версия: 0.342

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)