PHILIPS

Матирана крушка с нажежаема жичка 40 W A60 E27

Изключителна ефективност

4000K

485lm

50000h

8720169187610

A↑G A

Лампа UltraEfficient– нашата най-енергоефективна светодиодна лампа

Светодиодните лампи UltraEfficient на Philips предоставят красиво осветление, изключително дълъг полезен живот от 50 000 часа и значителни икономии на енергия. Подменяйте лампите по-рядко и се насладете на осветление, което е приятно за очите с нашия надежден дизайн EyeComfort.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Проектирана да издържа по-дълго и да пести повече енергия

- Ежедневно включване, спестяване на енергия
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Ежедневно включване, спестяване на енергия

Нашите светодиодни лампи UltraEfficient са с поне 50% по-енергийно ефективни от стандартните светодиодни лампи на Philips, спестявайки Ви енергия всеки ден

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Избегнете излишните чести смени на лампите. С експлоатационен живот до 50 000 часа, нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност издържат 3,5 пъти по-дълго от стандартните светодиодни лампи на Philips, така че можете да се насладите на идеално светлинно решение за повече от 50 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 500 000
- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(a)
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 485 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 210 lm/W

Разни
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Информация за опаковката
- EAN: 8720169187610
- EOC: 872016918761000
- Заглавие на продукта: LED CLA 40W A60 E27 4000K FR UE SRT4

Потребявана електроенергия
- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A
- Консумация на електроенергия: 2,3 W

Размери и тегло на продукта
- Обща височина: 104 mm
- Обща дължина: 104 mm
- Обща ширина: 60 mm

Технически данни
- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1442607

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8720169187610
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm

Дата на издаване: 2025-09-13
Версия: 0.508

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com