

PHILIPS

Кехлибарена крушка с
нажежаема жичка 40 W
G125 E27

LED

2200 K


470 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8720169191518



Проектирани, за да бъдат забелязани

Новата колекция Deco преобразява вашия дом с перфектна комбинация от (топла) бяла светлина и изчистено, минималистично светлинно изживяване.

Висококачествена светлина

- Дълготрайна лампа – издържа до 10 години

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Светодиодна лампа в ретро стил

Акценти

Експлоатационен живот, оценен средно на 10 950 часа

С полезен живот до 10 950 часа няма да ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 10 години.

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодно осветление, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Vintage (2000 K и 2200 K)

Представете си ретро вида на традиционното осветление с предимствата на светодиодното осветление. С лампи Philips Vintage LED с нажежаема жичка получавате класическия външен вид, който обичате, и енергийната ефективност, от която се нуждаете. Придава традиционния цвят и жълтото сияние на ретро осветлението с нажежаема жичка. Прозрачната стъклена колба с жълтеникав нюанс, основата с месингово покритие и ретро стилът на светодиода с нажежаема жичка добавят винтидж мотив към декоративното осветление във вашия дом. Сложната въртяща се нишка осигурява уютна и топла атмосфера.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Жълто
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 822 | CCT of 2200K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 85 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Декоративна светлина

Информация за опаковката

- EAN: 8720169191518
- EOC: 872016919151800
- Заглавие на продукта: LED G125 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 230 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 5,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 178 mm
- Обща дължина: 178 mm
- Обща ширина: 125 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1430267

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169191518
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 22,6 cm
- Дължина: 13 cm
- Ширина: 13 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.370

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com