

PHILIPS

LED тръба EM T8

LED

900mm

4000K

G13



8720169194137



Издръжливо светодиодно насочено осветление с отлично качество на светлината

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 50% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 15 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 15 години.

Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Идеалният заместител на линейни флуоресцентни тръби, който се вписва в съществуващи осветителни тела. Просто включете и пуснете, без да е необходимо ново окабеляване.

Акценти

Спестява над 50% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи

Дълъг полезен живот от 15 000 часа
Бързо и лесно инсталиране

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T8
- Контакт: G13
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 240 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 1200 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169194137
- EOC: 872016919413700
- Заглавие на продукта: LED T8 900mm 12W G13 CW 1CT/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 12

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 909 mm
- Обща дължина: 909 mm
- Обща ширина: 28 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1419055

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169194137
- Нето тегло: 0,14 kg
- Брутно тегло: 0,18 kg
- Височина: 97,5 cm
- Дължина: 3,1 cm
- Ширина: 3,1 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.435

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com