

# PHILIPS

Настолна лампа  
Forys Clip

Настолни лампи

4000K

Бяло

Възможност за димиране



8720169194397



## Преносима за ваше удобство.

Със своя изчистен дизайн и оптимална производителност настолната лампа Philips LED Performance е идеалното осветително тяло, което внася качество и яркост във всяко пространство. Приятна светлина, която не натоварва очите ви.

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Бутон

- Постъпково регулиране на светлината

# Акценти

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всяка да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблъсък, цветопредаване и

регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през

повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Постъпково регулиране на светлината

Изберете от различни нива на затъмняване, за да създадете подходящото настроение за момента.

## Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Правоъгълник
- Подходящи за димиране: Да

### Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

### Издържливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

### Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 90

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Настолни лампи
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

### Други характеристики

- Ток през лампата: 1000 mA
- Ефикасност: 40 lm/W

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,23 kg
- Височина: 8,8 см
- Дължина: 36,2 см
- Ширина: 20,3 см

### Сервиз

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 200
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 5 V
- Включена мощност на лампата: 5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас III

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8720169194397
- Нето тегло: 0,23 kg
- Брутно тегло: 0,31 kg
- Височина: 16,5 cm
- Дължина: 7,5 cm
- Ширина: 15 cm



Дата на издаване:  
2025-06-06  
Версия: 0.340

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчертателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)