PHILIPS

Осветление за таван Garnet 30 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

8720169195172

Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление.

Промяната на атмосферата в стаята ви никога не е била по-лесна. Светодиодното осветление за таван на Philips SceneSwitch ви позволява да създадете настроение с три уникални настройки. Комбинацията от основно и непряко осветление ви дава опции, които са идеални за вашето събиране, концентрация и уютни моменти. Не се изисква димер или инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

Лесно използване
- Лесно инсталиране

Светлинен ефект
- Непряка светлина
- Тризонова светлина
- Хармонична мека светлина

Първокласно качество
- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Акценти

Лесно инсталиране
Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Непряка светлина
Абажурът на лампата Volcano декорира вашето пространство и меко отразява светлината.

Тризонова светлина
Тризоновият източник на светлина ви дава гъвкавостта да създадете желаната от вас атмосфера.

Хармонична мека светлина
Правилната комбинация от непряка и пряка светлина разпръсква топла светлина във вашето пространство без отблясъци.

Eyecomfort
Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

Дизайн и покритие
- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост
- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 103 lm/W

Разни
- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики
- Ток през лампата: 154 mA

Потребявана електроенергия
- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 1,04 kg
- Обща височина: 89 mm
- Обща дължина: 400 mm
- Обща ширина: 400 mm

Сервиз
- Гаранция: 5 години

Технически данни
- Диаметър: 400 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3100
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8720169195172
- Нето тегло: 1,07 kg
- Брутно тегло: 2,36 kg
- Височина: 44 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 44 cm

Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.414

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com