

PHILIPS

Лампа 60 W A60
E27 x3

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветна интелигентна
лампа

До 806 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169204423



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Светодиодните лампи Philips осигуряват лесно решение за реализиране на избора на цвят, който да отговаря на желаното от вас приложение. Проектирани са с красива светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн, тази лампа е идеалният заместител на вашите традиционни лампи.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде
- Управлявайте с глас вместо с ръце

Интелигентни функции

- Предварително зададени функции за благосъстояние
- Автоматизиране на осветлението с графици

Светлинни режими

- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управлявайте с глас вместо с ръце



Управлявайте светлините си само със звука на гласа си, просто активирайте интеграцията с Google, Alexa или добавете към вашите преки пътища за Siri.

Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Милиони цветове и динамични светлинни режими



Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Тегло: 0,195 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): ≥80
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 94 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 65 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 822–65 RGB 3CT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 8,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 122 mm
- Обща дължина: 122 mm
- Обща ширина: 60 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 8.5 W

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1877826
- Справка за измерване на поток: Sphere

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169204423
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,27 kg
- Височина: 15,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.348

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com