

PHILIPS

LED тръба EM T8

LED

1200mm

4000K

G13



8720169204782



Издръжливо светодиодно насочено осветление с отлично качество на светлината

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 50% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 35 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 35 години.

Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Проектиран да работи с електромагнитни баласта.

Акценти

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Спестява над 50% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи
Дълъг полезен живот от 35 000 часа
Съвместим с електромагнитен баласт

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T8
- Контакт: G13
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 121,4 cm
- Ширина: 2,8 cm

Дизайн и покритие

- Материал: Стъкло

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 200 000
- Номинален живот: 35 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 240 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 2400 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

Други характеристики

- Ефикасност: 111 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169204782
- EOC: 872016920478200
- Заглавие на продукта: LED T8 1200mm 21.5W G13 CW UO 1CT/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 21,5 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 121,4 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1384719



Дата на издаване:
2024-10-30
Версия: 0.411

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com