

PHILIPS

Лампа тип „Спот“ 50 W
PAR16 GU10 x3

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветна интелигентна
лампа

До 345 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169210356



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Получете разпръсната интелигентна мека или студена бяла светлина с възможност за настройване на нюанс за стандартните вдлъбнати осветителни тела или прожектори с интелигентната светодиодна лампа Philips GU10. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте със съществуващата ви Wi-Fi мрежа, за да управлявате с приложението WiZ или с гласа си.

Лесна настройка

- Лесно включване и възпроизвеждане. Работи със съществуващата Ви Wi-Fi мрежа.

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде
- Управлявайте с глас вместо с ръце

Интелигентни функции

- Предварително зададени функции за благосъстояние
- Автоматизиране на осветлението с графици

Светлинни режими

- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Акценти

Лесно включване и стартиране

WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управлявайте с глас вместо с ръце




Управлявайте светлините си само със звука на гласа си, просто активирайте интеграцията с Google, Alexa или добавете към вашите преки пътища за Siri.

Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

Автоматизиране на осветлението с графици



Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Милиони цветове и динамични светлинни режими



Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: PAR16
- Контакт: GU10
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Безжично димиране

Размери на лампата

- Височина: 5,8 cm
- Тегло: 0,15 kg
- Ширина: 5 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(a)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 40 mA
- Ефикасност: 73 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Заглавие на продукта: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 4,7 W
- Еквивалент във ватове: 50 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,8 cm

Обявени стойности

- Обявен ъгъл на лъча: 36 градус(a)
- Номинален полезен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 345 lm
- Обявен пиков интензитет: 550 cd
- Обявена мощност: 4.7 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone



Дата на издаване:
2024-11-13
Версия: 0.316

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com