

PHILIPS

Лампа 60 W A60
E27 x3

Светодиодно осветление
Smart

Интелигентна бяла лампа с
възможност за настройване на
нюанс


До 806 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169210394



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Светодиодните лампи Philips осигуряват лесно решение за реализиране на избора на цвят, който да отговаря на желаното от вас приложение. Проектирани са с красива светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн, тази лампа е идеалният заместител на вашите традиционни лампи.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде
- Управлявайте с глас вместо с ръце

Интелигентни функции

- Интелигентно регулиране на осветлението чрез приложение, гласово управление или чрез димер
- Предварително зададени функции за благосъстояние
- Автоматизиране на осветлението с графици

8720169210394

Светлинни режими

- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управлявайте с глас вместо с ръце



Управлявайте светлините си само със звука на гласа си, просто активирайте интеграцията с Google, Alexa или добавете към вашите преки пътища за Siri.

Интелигентно димиране

Димирайте осветлението до желаното ниво на яркост чрез смартфон, WiZmote или глас. Няма нужда да инсталирате скъп димер.

Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Тегло: 0,195 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): ≥ 90
- Цветна температура: 2700–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: < 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 70 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Консумация на електроенергия: 8 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 122 mm
- Обща дължина: 122 mm
- Обща ширина: 60 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 8 W

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Справка за измерване на поток: Sphere

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169210394
- Нето тегло: 0,2 kg
- Брутно тегло: 0,32 kg
- Височина: 15,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.342

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com