

PHILIPS

Осветление за вграждане с
изключителна ефективност
Diamond Cut 4,8 W 145 mm

Изключителна
ефективност

3000K

Бяло

8720169212787



Луна за вграждане с изключителна ефективност предоставя най- енергоспестяващото решение за вас

Philips разработи луна за вграждане с изключително голяма енергийна ефективност, която използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия. С невероятния живот от 50 000 часа тя издържа повече от 3 пъти по-дълго от еквивалентите на светодиодните луни за вграждане Philips – и използва нищожните 50% от енергията. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

Подходящите светлинни решения

- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

8720169212787

Светлинен ефект

- Висококачествен дифузер Мека светлина с равномерно разпределение

Материали и покритие

- Висококачествени материали от метал

Акценти


5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид


светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Висококачествен дифузер Мека светлина с равномерно разпределение



Този висококачествен дифузер разпределя равномерно меката светлина около вашите стаи.

Висококачествени материали от метал



Устойчив и атрактивен метален материал за здрав завършек.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: RoundRectangle

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 51 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 25 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Неизменен цвят: 5 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: UltraEfficient

Други характеристики

- Ток през лампата: 50.5 mA
- Ефикасност: 187 lm/W

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,165 kg
- Дължина на контура: 12.5 cm
- Ширина на контура: 12.5 cm
- Височина: 4,95 cm
- Дължина: 14,5 cm
- Разстояние при монтаж: 0,2 cm
- Ширина: 14,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Диаметър: 145 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 900
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 4.8
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169212787
- Нето тегло: 0,17 kg
- Брутно тегло: 0,21 kg
- Височина: 14,8 cm
- Дължина: 5,7 cm
- Ширина: 14,8 cm



Дата на издаване:
2025-02-24
Версия: 0.350

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.