

PHILIPS

Нажежаема жичка
60 W E27

Светодиодно осветление
Smart

2700-4000

До 903 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169241435



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Изключително ефективната интелигентна лампа Philips A60 е нашата най-енергийноефективна интелигентна лампа. Тази интелигентна лампа от клас A консумира 40% по-малко енергия от стандартните светодиоди, свързаното светодиодно осветление и свързаните светодиодни лампи. Удобното безжично димиране и лесното използване с Wi-Fi правят управлението на тези осветления лесно – няма нужда да инсталирате скъп димер. Ако се интересувате от прехода към интелигентно осветление, това е чудесно място да започнете: най-добрата в класа си енергийна ефективност с допълнителни интелигентни функции, които можете да използвате, когато пожелаете

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде

Интелигентни функции

- Предварително зададени функции за благосъстояние
- Автоматизиране на устройството с графици
- Следене на консумацията на енергия

Светлинни режими

- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Формат

- Много приложения и лесен монтаж

Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка




Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Предварително зададени функции за благосъстояние



Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

Автоматизиране на устройството с графици



Планирайте кога устройството да се включи/изключи, за да отговаря на ежедневието ви и да пести енергия.

Следене на консумацията на енергия



Приложението WiZ съхранява данни за консумацията на енергия от осветлението. Преглеждайте седмичния или дневния доклад и планирайте работата на осветлението разумно за оптимизирана консумация на енергия у дома.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Много приложения и лесен монтаж

Просто залепете на всяка повърхност, която искате – витрина, окачен таван, работни станции и под шкафове. Осветете и добавете акцент към вашите мебели.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна

Размери на лампата

- Тегло: 0,055 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 51 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 50 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): ≥ 80
- Цветна температура: 2700–4000 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 903 lm
- Време за старт на лампата: < 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 210 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 42 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.48
- Напрежение: 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A
- Консумация на електроенергия: 4,3 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 127 mm
- Обща дължина: 127 mm
- Обща ширина: 60 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 50 000
- Обявен светлинен поток: 903 lm
- Обявена мощност: 4.3 W

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1901110
- Справка за измерване на поток: Sphere

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

8720169241435

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169241435
- Нето тегло: 0,06 kg
- Брутно тегло: 0,06 kg

- Височина: 15,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 8,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.347

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com