

PHILIPS

Осветление с вентилатор
за таван Amigo 60+25W

Осветление с вентилатор
за таван

3000/4400/6500K

Бяло

Осветление, подходящо за
димирене; дистанционно
управление



8720169248762



Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Комбинируйте персонализирано осветление с комфортен бриз със светодиодното осветление с вентилатор за таван на Philips, което включва дистанционно управление.

Лесно използване

- Използвайте през цялата година
- Насладете се на комфортен бриз

Акценти

Използвайте през цялата година

С режими на работа както за лятото, така и за зимата, вие ще получите най-добрите настройки за циркулация на

въздуха във вашето пространство през цялата година.

Насладете се на комфортен бриз

Внесете островен бриз във всяка стая на къщата си с функцията Natural Breeze, която предлага динамични настройки на скоростта на вентилатора.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700–4000–6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 108 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление с вентилатор за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление

Други характеристики

- Ток през лампата: 380 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 2,1 kg
- Обща височина: 142 mm
- Обща дължина: 577 mm
- Обща ширина: 577 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Диаметър: 577 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 6500
- Цвят на светлината: 3000/4400/6500
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- IP код: IP20 | Защита от пръсти

- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169248762
- Нето тегло: 2,1 kg
- Брутно тегло: 3,4 kg
- Височина: 62 cm
- Дължина: 17 cm
- Ширина: 61,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-06
Версия: 0.302

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com