

PHILIPS

Крушка 100 W A60
E27

LED

4000K

1521lm

15 000 ч.



8720169253155



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips.
- Не съдържа живак

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален

устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

Без ултравиолетова или инфрачервена светлина

Светлинният лъч е без инфрачервена светлина, което означава, че не се излъчва топлина, а липсата на ултравиолетова светлина означава, че платът и предметите под тази светлина няма да избледняват.

Не съдържа живак



Липсата на живак позволява изхвърлянето да се осъществява заедно с другите неопасни отпадъци, като тази характеристика предоставя лесен начин да направите пространството си по устойчиво.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 180 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 117 lm/W

Разни

- EyeComfort: Не

Информация за опаковката

- EAN: 8720169253155
- EOC: 872016925315500
- Заглавие на продукта: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.54
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Консумация на електроенергия: 13 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 120 mm
- Обща дължина: 120 mm
- Обща ширина: 60 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169253155
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,06 kg
- Височина: 14,9 cm
- Дължина: 6,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.370

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com