

PHILIPS

Крушка 100 W A60
E27

LED

2700 K

1521lm

15 000 ч.



8720169253216



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips.
- Не съдържа живак

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален

устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

Без ултравиолетова или инфрачервена светлина

Светлинният лъч е без инфрачервена светлина, което означава, че не се излъчва топлина, а липсата на ултравиолетова светлина означава, че платът и предметите под тази светлина няма да избледняват.

Не съдържа живак



Липсата на живак позволява изхвърлянето да се осъществява заедно с другите неопасни отпадъци, като тази характеристика предоставя лесен начин да направите пространството си по устойчиво.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Размери на лампата

- Височина: 12 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 180 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

Разни

- EyeComfort: Не

Други характеристики

- Ефикасност: 117 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169253216
- EOC: 872016925321600
- Заглавие на продукта: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.54
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 13 W
- Еквивалент във ватове: 100 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 12 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169253216
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,06 kg
- Височина: 14,9 cm
- Дължина: 6,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-05-09
Версия: 0.361

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com