

PHILIPS

Стенна лампа
Stratosphere 3,8 W

Външни осветителни тела

2700 K

Антрацит

Водоустойчивост



8720169257313



Насладете се на красива градина с устойчиво осветление

Стенното осветление Philips Stratosphere LED за открити пространства в антрацитно сиво е изработено от алуминиева сплав. Дизайнът осигурява двупосочно разпределение на светлината, за да освети стената ви с много дифузна ярка светлина. Тези външни осветителни тела с изключително голяма енергийна ефективност използват революционна нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа
- Изключителна ефективност
- До 80% икономия на електроенергия

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

8720169257313

Специални характеристики

- Двупосочен светлинен ефект

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K


Акценти

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Изключителна ефективност



Консумира поне 50% по-малко енергия в сравнение с еквивалентното стандартно LED осветление от Philips.

До 80% икономия на електроенергия




Светодиодните лампи спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същото светлоотдаване. Когато купувате светодиодно осветление Philips, започвате да спестявате пари веднага. За всеки светлинен източник, който замените със светодиодно осветление, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Двупосочен светлинен ефект

Това външно осветително тяло Philips създава перфектната атмосфера във вашата градина или тераса със своя двупосочен светлинен ефект.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алуминий

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Мощност: 4,3 W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,62 kg
- Височина: 8 cm
- Дължина: 20 cm
- Ширина: 9 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: B
- Максимална мощност на лампата за смяна: 3,8 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169257313
- Нето тегло: 0,62 kg
- Брутно тегло: 0,67 kg
- Височина: 10,3 cm
- Дължина: 8,3 cm
- Ширина: 20,8 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.305

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com