

PHILIPS

Стенна лампа
Bustan 3,8 W

Външни осветителни тела

2700 K

Антрацит

Сензор; Водоустойчиво



8720169257399



Насладете се на красива градина с устойчиво осветление

Външните осветителни тела с изключително голяма енергийна ефективност Philips Bustan използват революционна нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия. С невероятния живот от 50 000 часа тези осветления издържат повече от два пъти по-дълго от еквивалентите на светодиодните външни лампи Philips и използват 50% по-малко енергия – точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа
- Изключителна ефективност
- До 80% икономия на електроенергия

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

8720169257399

Специални характеристики

- Сензор за движение, за удобство и сигурност

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K


Акценти

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Изключителна ефективност



Консумира поне 50% по-малко енергия в сравнение с еквивалентното стандартно LED осветление от Philips.

До 80% икономия на електроенергия



Светодиодните лампи спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същото светлоотдаване. Когато купувате светодиодно осветление Philips, започвате да спестявате пари веднага. За всеки светлинен източник, който замените със светодиодно осветление, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Сензор за движение, за удобство и сигурност



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой.

Топла дневна светлина 2700 K

Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това

осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 4,3

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,54 kg
- Обща височина: 90 mm
- Обща дължина: 220 mm
- Обща ширина: 80 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: B
- Максимална мощност на лампата за смяна: 3,8
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169257399
- Нето тегло: 0,54 kg
- Брутно тегло: 0,58 kg
- Височина: 22,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 9,9 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.356

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com