

PHILIPS

Стенна лампа Camill
1,4 W

Външни осветителни тела

3000K

Черно

Сензор; Соларно;
Водоустойчиво



8720169263895



Нашето най- енергоефективно светодиодно осветление досега

Придайте на вашата външна стена традиционна атмосфера с черното светодиодно стенно осветление Philips за открити пространства. Неговата дифузна, ярка светлина също е идеална за осветяване на входната ви врата. Ретро дизайнът е стилизиран начин да се насладите на моментите си на открито.

Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа
- Изключително ефективна соларна система

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Осветително тяло с двойна яркост
- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn

8720169263895

Висококачествена светлина

• Ярка бяла светлина 3000 К

Акценти

Не е необходимо окабеляване




Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Изключително ефективна соларна система



С изключително ефективната соларна система Philips тези осветителни тела осигуряват светлина до 35 часа при напълно заредена батерия. Наслаждавайте се на ярко осветление през цялата нощ или дори при лоши или облачни метеорологични условия.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Осветително тяло с двойна яркост


Създайте гъвкава и привлекателна атмосфера с функцията за двойна яркост. Осветителното тяло се затъмнява, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора, осигурявайки подходящото ниво на светлина, когато имате нужда от нея.

Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки, когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

Ярка бяла светлина 3000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава ярка бяла светлина при 3000 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Да
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Сензор, Соларни, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,48 kg
- Височина: 20,5 cm
- Дължина: 19 cm
- Ширина: 14 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 250
- Цвят на светлината: 3000 K
- Мрежово захранване: 4 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: A
- Максимална мощност на лампата за смяна: 1.4 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169263895
- Нето тегло: 0,48 kg
- Брутно тегло: 0,7 kg
- Височина: 24 cm
- Дължина: 16,5 cm
- Ширина: 15 cm



Дата на издаване:
2025-03-07
Версия: 0.344

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com