

PHILIPS

Стояща лампа/лампа
за пътека Vapora 1,5 W

Външни осветителни тела

2700 K

Черно

Сензор; Соларно;
Водоустойчиво



8720169265721



Насладете се на красива градина с устойчиво осветление

Настолното осветление Philips Vapora е надеждно соларно осветление, което издържа по-дълго време, намалява консумацията на енергия и подпомага устойчивостта.

Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

Подходящите светлинни решения

- Соларна електроенергия

Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K


Акценти

Не е необходимо окабеляване



Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

Соларна електроенергия



Соларните лампи Philips са предназначени да извлекат максимална енергия от слънцето, за да светят по-дълго време. Без никаква консумация на електроенергия, те ви помагат да спестите пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазването на околната среда.

Висококачествена светодиодна светлина




Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

Висококачествени материали




Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Да
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Соларни, Водоустойчивост, Осветление за открито

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,305 kg
- Обща височина: 540 mm
- Обща дължина: 130 mm
- Обща ширина: 130 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 200
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 3.3 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Максимална мощност на лампата за смяна: 1,5
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169265721
- Нето тегло: 0,31 kg
- Брутно тегло: 0,47 kg
- Височина: 28,4 cm
- Дължина: 13,7 cm
- Ширина: 16,4 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.309

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com