

# PHILIPS

Стенна лампа Inuma  
25 W E27 без крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Черно

Водоустойчивост



8720169266476



## Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Това външно осветително тяло е проектирано според най-новите тенденции и стилове на живот, за да създаде атмосферата, която винаги сте искали.

### Лесна употреба

- Без включена лампа към осветителното тяло

### Внесете стил в градината си

- Изберете външно стенно осветление

### Първокласно качество

- Висококачествени материали

### Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

## Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

## Изберете външно стенно осветление

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това стенно осветление, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

## Висококачествени материали



Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

## Параметри на околната среда

- Извърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 1,2 kg
- Височина: 24,5 cm
- Дължина: 26 cm
- Ширина: 23 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8720169266476
- Нето тегло: 1,2 kg
- Брутно тегло: 1,74 kg
- Височина: 25 cm
- Дължина: 24 cm
- Ширина: 27 cm

**Технически данни**

- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: неприложимо
- Монтаж/фасонка: E27
- Максимална мощност на лампата за смяна: 25
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1



Дата на издаване:  
2025-05-26  
Версия: 0.277

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквото и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)