

PHILIPS

Стенна лампа Flareon
25 W E27 без крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Черно

Водоустойчивост



8720169266537



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Това външно осветително тяло е проектирано според най-новите тенденции и стилове на живот, за да създаде атмосферата, която винаги сте искали.

Лесна употреба

- Без включена лампа към осветителното тяло

Внесете стил в градината си

- Изберете външно стенно осветление

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

Изберете външно стенно осветление


Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това стенно осветление, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

Висококачествени материали



Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1 kg
- Обща височина: 270 mm
- Обща дължина: 165 mm
- Обща ширина: 120 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: неприложимо
- Монтаж/фасонка: E27
- Максимална мощност на лампата за смяна: 25
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169266537
- Нето тегло: 1 kg
- Брутно тегло: 1,28 kg
- Височина: 28 cm
- Дължина: 12,5 cm
- Ширина: 17 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.295

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com