

PHILIPS

Осветление за
вграждане Fresco 4,6 W

Външни осветителни тела

2700 K

Черно

Водоустойчивост



8720169266858



Насочвайте лесно висококачествена светодиодна светлина в желаната посока

Лампата тип „Спот“ за вграждане Philips Fresco има красива светодиодна светлина, за да покаже по най-добър начин градината или ясно да освети тъмните места. Изработена е от издръжлива неръждаема стомана, а регулируемата част позволява насочване на снопа.

Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа

Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

Първокласно качество

- Материал с високо качество и дълъг полезен живот

Създадени за използване на открито

- IP23 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

Висококачествена светодиодна светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Материал с високо качество и дълъг полезен живот

Тази насочена светлина е създадена от висококачествен материал с дълъг полезен живот и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще изпъква и осветява дома ви за много години напред.

IP23 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP23 означава, че е проектирана да е защитена от напръскване с вода и идеална за осветяване на верандата или входната ви врата.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Изцяло водоустойчиви: Не
- Вграден LED: Не
- Топла дневна светлина: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции:
Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,16 kg
- Разстояние при монтаж: 110 mm
- Обща височина: 110 mm
- Обща дължина: 100 mm
- Обща ширина: 100 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж
на таван: 8.0 cm x 8.0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 355
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: G
- Монтаж/фасонка: GU10
- Максимална мощност на лампата за смяна: 4,6
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници:
Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169266858
- Нето тегло: 0,16 kg
- Брутно тегло: 0,28 kg
- Височина: 10 cm
- Дължина: 9 cm
- Ширина: 10 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.287

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com