

PHILIPS

Наземни спот лампи/
шипове Jivix 1,4 W

Външни осветителни тела

2700 K

Черно

Сензор; Соларно;
Водоустойчиво



8720169269132



Соларно градинско осветление за всички сезони с дълъг полезен ЖИВОТ

Лампата тип „Спот“ Philips Jivix е надеждно соларно осветление, което издържа по-дълго време, намалява консумацията на енергия и подпомага устойчивостта.

Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 15 000 часа

Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Не е необходимо окабеляване



Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

Дълъг живот – до 15 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 15 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектното градинско осветление всяка вечер.

Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Дифузна светлина: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Сензор за движение: Не
- Висококачествени материали: Да
- Соларна електроенергия: Да
- WarmGlow, регулируема светлина: Не
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Наземни лампи тип „Спот“ / шипове
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Соларни, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,316 kg
- Обща височина: 323 mm
- Обща дължина: 151 mm
- Обща ширина: 105 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 150
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 4 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: неприложимо
- Максимална мощност на лампата за смяна: 1,4
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169269132
- Нето тегло: 0,32 kg
- Брутно тегло: 0,42 kg
- Височина: 18,5 cm
- Дължина: 11,5 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.284

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com