

PHILIPS

Наземни спот лампи/
шипове Spore 1 W

Външни осветителни тела

2700 K

Сребристо

Ниско напрежение;
водоустойчиво



8720169269279



Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството Philips GardenLink с ниско напрежение предлага гама от външни осветителни тела, които можете лесно и безопасно да монтирате сами. Можете да свържете няколко осветления към едно захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавите допълнителни осветления или да ги преместите, където желаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, вашите деца или домашните любимци.

Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

Подходящите светлинни решения

- Дълъг полезен живот – до 20 000 часа

8720169269279

Създадени за използване на открито

- IP67 – Защита от атмосферни въздействия

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K

Акценти

Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същи Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

Осветителните тела с ниско напрежение (24 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

Дълъг полезен живот – до 20 000 часа




Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 20 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

IP67 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за открити пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP67 означава, че е проектирана да е защитена от временно потапяне и е идеална за осветяване на пътеките в градината или алеята към гаража. Можете дори да минавате върху нея с колата.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Сребристо
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 65 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Наземни лампи тип „Спот“ / шипове
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,17 kg
- Обща височина: 60 mm
- Обща дължина: 40 mm
- Обща ширина: 40 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 3.5 cm x 3.5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 120
- Цвят на светлината: 2700 K
- Мрежово захранване: DC, макс. 24 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- Максимална мощност на лампата за смяна: 1
- IP код: IP67 | Прахоустойчиво и устойчиво на временно потапяне
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169269279
- Нето тегло: 0,17 kg
- Брутно тегло: 0,21 kg
- Височина: 20,2 cm
- Дължина: 7,7 cm
- Ширина: 7,7 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.318

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com