

# PHILIPS

Удължителен кабел  
2m

Външни осветителни тела

GardenLink

Черно

Ниско напрежение;  
водоустойчиво



8720169269316



## Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството Philips GardenLink с ниско напрежение предлага гама от външни осветителни тела, които можете лесно и безопасно да монтирате сами. Можете да свържете няколко осветления към едно захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавите допълнителни осветления или да ги преместите, където желаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, вашите деца или домашните любимци.

### Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

### Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

### Първокласно качество

- Висококачествени материали

# Акценти

## Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същ Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

## Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

## Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

Осветителните тела с ниско напрежение (24 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

## Висококачествени материали

Този удължителен кабел Philips GardenLink е направен от висококачествен материал. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: PVC

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,08 kg
- Височина: 2 cm
- Дължина: 200 cm
- Ширина: 2 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP67
- Клас на защита: Не е приложимо

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169269316
- Нето тегло: 0,08 kg
- Брутно тегло: 0,1 kg
- Височина: 13,7 cm
- Дължина: 5,2 cm
- Ширина: 5,2 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.316

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)