

PHILIPS

Удължителен кабел
5m

Външни осветителни тела

GardenLink

Черно

Ниско напрежение;
водоустойчиво



8720169269330



Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството Philips GardenLink с ниско напрежение предлага гама от външни осветителни тела, които можете лесно и безопасно да монтирате сами. Можете да свържете няколко осветления към едно захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавите допълнителни осветления или да ги преместите, където желаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, вашите деца или домашните любимци.

Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Акценти

Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същ Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

Осветителните тела с ниско напрежение (24 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

Висококачествени материали

Този удължителен кабел Philips GardenLink е направен от висококачествен материал. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: PVC

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,206 kg
- Обща височина: 20 mm
- Обща дължина: 5 000 mm
- Обща ширина: 20 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP67 | Прахоустойчиво и устойчиво на временно потапяне
- Клас на защита: Не е приложимо

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169269330
- Нето тегло: 0,21 kg
- Брутно тегло: 0,23 kg
- Височина: 13,7 cm
- Дължина: 5,2 cm
- Ширина: 9,2 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.321

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com