

PHILIPS

Лампа тип „Спот“ 50
W PAR16 GU10

Светодиодно осветление
Smart

Интелигентна, подходяща за
димиране лампа

До 345 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169296800

A ↑ G F



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Лампи тип „Спот“ за вашия комфорт и благополучие!

Интелигентните лампи тип „Спот“ имат стандартната форма GU10, която познавате и обичате, но лещите им от истинско стъкло придават допълнителна елегантност. И ви предлагат нещо, което е всичко друго, но не и стандартно: бяла светлина с възможност за настройване на нюанси за всички ваши нужди и настроения.

Планирайте студена светлина, когато трябва да се съсредоточите, или уютна светлина, когато искате да се отпуснете – всичко, което е нужно, за да се чувствате добре и удобно у дома си. Всичко това плюс управление чрез гласа ви, дистанционното управление WiZ или приложението WiZ, независимо дали сте у дома, или на друго място. Интелигентните лампи GU10 тип „Спот“ на Philips се свързват със съществуващата Wi-Fi мрежа, без да е необходим допълнителен хардуер, мрежа или настройка.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

8720169296800

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде

Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици
- Автоматизирайте осветлението си. Работи с продукти на „Connected by WiZ“

Светлинни режими


- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- Студена бяла светлина

Формат

- Равномерно разпределение на светлината

Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Автоматизиране на осветлението с графики

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Автоматизиране на осветлението




Можете да настроите светлините да се включват/изключват или да променяте режима на осветление според откриването на движение. Работи с всички продукти на „Connected by WiZ“.

Милиони цветове и динамични светлинни режими



Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

Студена бяла светлина



Осветете дома си с енергизираща студена бяла светлина. Интелигентно осветление, което просто се адаптира към ежедневните ви дейности.

Равномерно разпределение на светлината



Получете равномерна светлина в стаята с това осветление, което равномерно разпределя своята мека, ярка светлина в цялата стая.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: PAR16
- Контакт: GU10
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.48
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4,7 W

Размери на лампата

- Височина: 5,5 см
- Тегло: 0,05 kg
- Ширина: 5 см

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,5 см

Издържливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000
- Обявен светлинен поток: 345 lm
- Обявен пиков интензитет: 550 cd
- Обявена мощност: 4.7 W

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): ≥90
- Цветна температура: 2200-6500(RGB) K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1877832
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone

Лампата

- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999

Разни

- EyeComfort: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169296800
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,09 kg
- Височина: 16 см
- Дължина: 7 см
- Ширина: 7 см

Други характеристики

- Ток през лампата: 40 mA
- Ефикасност: 73 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169296800
- EOC: 872016929680000
- Заглавие на продукта: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

8720169296800



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.181

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквото и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com