

PHILIPS

Лампа тип „Спот“ 50
W PAR16 GU10

Светодиодно осветление
Smart

Интелигентна, подходяща за
димиране лампа

До 345 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169296800



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Лампи тип „Спот“ за вашия комфорт и благополучие!
Интелигентните лампи тип „Спот“ имат стандартната форма GU10, която познавате и обичате, но лещите им от истинско стъкло придават допълнителна елегантност. И ви предлагат нещо, което е всичко друго, но не и стандартно: бяла светлина с възможност за настройване на нюанси за всички ваши нужди и настроения. Планирайте студена светлина, когато трябва да се съсредоточите, или уютна светлина, когато искате да се отпуснете – всичко, което е нужно, за да се чувствате добре и удобно у дома си. Всичко това плюс управление чрез гласа ви, дистанционното управление WiZ или приложението WiZ, независимо дали сте у дома, или на друго място. Интелигентните лампи GU10 тип „Спот“ на Philips се свързват със съществуващата Wi-Fi мрежа, без да е необходим допълнителен хардуер, мрежа или настройка.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде

Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици
- Автоматизирайте осветлението си. Работи с продукти на „Connected by WiZ“

Светлинни режими

- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- Студена бяла светлина

Формат

- Равномерно разпределение на светлината

Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Автоматизиране на осветлението



Можете да настроите светлините да се включват/изключват или да променят режима на осветление според откриването на движение. Работи с всички продукти на „Connected by WiZ“.

Милиони цветове и динамични светлинни режими



Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

Студена бяла светлина



Осветете дома си с енергизираща студена бяла светлина. Интелигентно осветление, което просто се адаптира към ежедневието ви дейности.

Равномерно разпределение на светлината



Получете равномерна светлина в стаята с това осветление, което равномерно разпределя своята мека, ярка светлина в цялата стая.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: PAR16
- Контакт: GU10
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна

Размери на лампата

- Тегло: 0,05 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): ≥ 90
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Време за старт на лампата: < 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 73 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 40 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8720169296800
- EOC: 872016929680000
- Заглавие на продукта: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.48
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4,7 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 55 mm
- Обща дължина: 55 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000
- Обявен светлинен поток: 345 lm
- Обявен пиков интензитет: 550 cd
- Обявена мощност: 4.7 W

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1877832
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169296800
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,09 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.194

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com