

PHILIPS

Спот лампа за таван/стена Idris 3x

Лампи тип „Спот“ за таван или стена

Без лампа

Черно и месинг

ClickFix; водоустойчивост



8720169299252



Стилно осветление, предназначено за вашата баня

Внесете практично насочващо осветление от Philips във вашия дом. Изберете своята светодиодната лампа Philips GU10, която да пасва на вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот. С влагоустойчив дизайн с рейтинг IP44 тя е идеален избор за внасяне на стил във вашата баня.

Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа
- Без включена лампа към осветителното тяло

Лесно инсталране

- ClickFix лесен монтаж

Лесно използване

- Перфектно за поставяне на стена или таван, осветителното тяло ви дава свободата да персонализирате обстановката в съответствие с интериора си.

Безопасност

- Влагоустойчивост

8720169299252

Материали и покритие

- Висококачествени материали

Акценти

Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

ClickFix лесен монтаж



Монтирайте вашето осветително тяло тип „Спот“ лесно и без чужда помощ. Благодарение на ClickFix не са необходими още две ръце. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте с едно движение.

Адаптируемо монтиране за стена или таван

Влагоустойчивост

Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

Висококачествени материали



Устойчив и атрактивен материал за атрактивна и дълготрайна инвестиция.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно и месинг
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- click!FIX монтаж: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Не
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Баня, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: ClickFix, Водоустойчивост

Други характеристики

- Ток през лампата: 150 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,697 kg
- Височина: 9 cm
- Дължина: 22 cm
- Ширина: 20 cm

Технически данни

- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Монтаж/фасонка: GU10
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Брой светлинни източници: 3

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169299252
- Нето тегло: 0,7 kg
- Брутно тегло: 0,8 kg
- Височина: 22,5 cm
- Дължина: 10 cm
- Ширина: 20,6 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.161

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com