

PHILIPS

Спот лампа за таван
или стена Palms 4x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Черно

ClickFix



8720169299337



Висококачествено осветление, предназначено за всякакви светлинни ефекти

Внесете практично насочващо осветление от Philips във вашия дом. Изберете своята светодиодната лампа тип „свещ“ Philips E14, която да пасва на вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа
- Без включена лампа към осветителното тяло

Лесно инсталиране

- ClickFix лесен монтаж

Лесно използване

- Перфектно за поставяне на стена или таван, осветителното тяло ви дава свободата да персонализирате обстановката в съответствие с интериора си.

Материали и покритие

- Висококачествени материали

Акценти

Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.


ClickFix лесен монтаж



Монтирайте вашето осветително тяло тип „Спот“ лесно и без чужда помощ. Благодарение на ClickFix не са необходими още две ръце. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте с едно движение.

Адаптируемо монтиране за стена или таван

Висококачествени материали



Устойчив и атрактивен материал за атрактивна и дълготрайна инвестиция.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Стъкло

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- click!FIX монтаж: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Не
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Гараж, Кухня, Всекидневна
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: ClickFix

Други характеристики

- Ток през лампата: 460 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,979 kg
- Обща височина: 140 mm
- Обща дължина: 690 mm
- Обща ширина: 160 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Монтаж/фасонка: E14
- Максимална мощност на лампата за смяна: 25
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I
- Брой светлинни източници: 4

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169299337
- Нето тегло: 0,98 kg
- Брутно тегло: 1,16 kg
- Височина: 71 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 13 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.189

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com