

PHILIPS

Лампа тип
„Капсула“ 28 W G4

LED

2700 K

300lm

15 000 ч.



8720169300538



Насладете се на меко бяло светодиодно осветление

Светодиодните лампи Philips осигуряват красива, топла бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на матовите традиционни лампи.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 80% енергия

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Акценти

Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

Спестява до 80% енергия



Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 80% от енергията, като замените съществуващите халогенните или лампи с нажежаема жичка.

Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди Philips ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип „Капсула“ с ненасочваща светлина
- Контакт: G4
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Clear Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 300 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 125 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169300538
- EOC: 872016930053800
- Заглавие на продукта: LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC Electronic 12 V
- Еквивалент във ватове: 28 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 2,4 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 38 mm
- Обща дължина: 38 mm
- Обща ширина: 12 mm

Технически данни

- Работна честота: –
- Регистрационен номер на EPREL: 1879161

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169300538
- Нето тегло: 0 kg
- Брутно тегло: 0,01 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.247

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com