

Осветление за таван
24 W

Осветление за таван

4000K

Черно

SceneSwitch

8720169301351



Едно осветително тяло. Вашият ключ. Три настройки на осветлението

Създайте подходяща атмосфера, като промените яркостта. Светодиодното осветление за таван SceneSwitch на Philips ви позволява да се възползвате от три настройки на яркост, които са идеални за всеки момент. Не е необходим димер или допълнителна инсталация – всичко, от което се нуждаете, е наличният ключ.

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране
- Създайте стилна и приветлива атмосфера

Лесно използване

- Перфектно за поставяне на стена или таван, осветителното тяло ви дава свободата да персонализирате обстановката в съответствие с интериора си.
- Лесно инсталиране

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Акценти

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден. Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Създайте стилна атмосфера



Тази лампа е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно в интериора ви и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Адаптируемо монтиране за стена или таван

Лесно инсталлиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окажете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблъсък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Кухня, Всекидневна
- Стил: Модерен
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: SceneSwitch

Други характеристики

- Ток през лампата: 195 mA
- Ефикасност: 116,7 lm/W

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,82 kg
- Височина: 7 см

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 384 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2800
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169301351
- Нето тегло: 0,82 kg
- Брутно тегло: 1,39 kg
- Височина: 47 см
- Дължина: 8,7 см
- Ширина: 46,5 см



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.255

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com