

PHILIPS

Лампа тип
„Капсула“ 25 W G9 G9

LED

3000K

220 lm

15 000 ч.



8720169301658



Познатият лъч, съчетан с иновационен дизайн

Тази светодиодна лампа тип „Капсула“ с мрежово напрежение осигурява топла бяла светлина отвсякъде.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенните капсули

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи — издържат до 15 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Замества халогенни капсули



Този светодиодна лампа тип „Капсула“ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни капсули.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: G9
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +45°C

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 320 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 220 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Свързана цветна температура (номинална): 3000 K
- Светлинен поток: 220 lm
- Стробоскопичен ефект: 0.4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 115 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8720169301658
- EOC: 872016930165800
- Заглавие на продукта: LED 25W G9 WH ND SRT6

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.5

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 1,9 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 43 mm
- Обща дължина: 43 mm
- Обща ширина: 14 mm

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1932587
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Фасонка: G9



Дата на издаване:
2025-09-10
Версия: 0.275

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com