

PHILIPS

Лампа тип
„Капсула“ 40 W G9 G9

LED

4000K

480 lm

15 000 ч.



8720169301733



Познатият лъч, съчетан с иновационен дизайн

Тази светодиодна лампа тип „Капсула“ с мрежово напрежение осигурява топла бяла светлина отвсякъде.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенните капсули

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи — издържат до 15 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Замества халогенни капсули



Този светодиодна лампа тип „Капсула“ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни капсули.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: G9
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 320 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 480 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 129 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169301733
- EOC: 872016930173300
- Заглавие на продукта: LED 40W G9 CW ND SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 3,7 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 52 mm
- Обща дължина: 52 mm
- Обща ширина: 16 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1932590

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169301733
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,01 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.271

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com