

PHILIPS

Спот лампа 100 W
R7S R7S

LED


3000

1521lm

15000



8720169301979



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Тази иновативна светодиодна линейна лампа е идеална за подмяна на халогенните лампи R7S, като в голяма степен ги надминава по отношение на енергийна ефективност.

Висококачествена светлина

- Студена, енергизираща светлина

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на линейните халогенни лампи

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 80% енергия

Акценти

3500K [LED лампи]



Тази крушка има цветна температура 3500K която ви осигурява студена, изпълваща с енергия светлина, идеална за приятно общуване с приятели или уютно четене на книга.

Заменя линейните халогенни лампи



Тази модерна светодиодна линейна лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери и е идеален устойчив заместител на традиционните линейни халогенни лампи.

Спестява до 80% енергия



Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 80% от енергията, като замените съществуващите халогенните или лампи с нажежаема жичка.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с ненасочваща светлина
- Контакт: R7s
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Clear Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 132 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Заглавие на продукта: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 11,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 78 mm
- Обща дължина: 78 mm
- Обща ширина: 28 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1880096

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169301979
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,08 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.222

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com