

PHILIPS

Лампа 60 W A60
E27 x2

Светодиодно осветление
Smart

Интелигентна бяла лампа с
възможност за настройване на
нюанс

До 806 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169303034



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Светодиодните лампи Philips осигуряват красива, топла бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на матовите традиционни лампи.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Тегло: 0,05 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): ≥80
- Цветна температура: 2700–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 65 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 8 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 111 mm
- Обща дължина: 111 mm
- Обща ширина: 60 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 8 W

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1877820
- Справка за измерване на поток: Sphere

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169303034
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 14 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.179

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com