

PHILIPS

Искрящо осветление
за вграждане

Осветление за вграждане

2700 K

Черно

Подходящи за димиране



8720169304093



Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите ви

Създайте перфектното настроение със светодиодно насочено осветление на Philips, с него можете лесно да регулирате светлините си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове

Подходящите светлинни решения

- Висококачествена LED светлина

Светлинен ефект

- Ярък и фокусиран лъч

Бутон

- Възможност за димиране

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 20 000 часа

Акценти

Висококачествена LED светлина



LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено

решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Ярък и фокусиран лъч

Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

Възможност за димиране

Позволява да промените настроението, като понижавате нивата на яркост на LED лампата, от ярка бяла светлина до уютно осветление – точно както традиционните лампи.

Дълъг експлоатационен срок до 20 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 20 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 10 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 64 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Гараж, Кухня, Всекидневна
- Стил: Модерен
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 29 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.8
- Консумация на електроенергия: 5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,118 kg
- Разстояние при монтаж: 20 mm
- Обща височина: 60 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 7.0 cm x 7.0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.208

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com