

PHILIPS

Осветление за вграждане с
изключителна ефективност
Diamond Cut

Изключителна
ефективност

3000K

Бяло

8720169308169



Луна за вграждане с изключителна ефективност предоставя най- енергоспестяващото решение за вас

Philips разработи луна за вграждане с изключителна ефективност, която използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия. С невероятния живот от 50 000 часа тя издържа повече от 3 пъти по-дълго от еквивалентното светодиодно осветление за вграждане Philips – и използва нищожните 50% от енергията. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

Подходящите светлинни решения

- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Светлинен ефект

- Висококачествен дифузер Мека светлина с равномерно разпределение

Материали и покритие

- Висококачествени материали от метал

Акценти


5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид


светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Висококачествен дифузер Мека светлина с равномерно разпределение



Този висококачествен дифузер разпределя равномерно меката светлина около вашите стаи.

Висококачествени материали от метал



Устойчив и атрактивен метален материал за здрав завършек.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 25 000
- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Неизменен цвят: 5 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 166 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Други характеристики

- Ток през лампата: 49 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Консумация на електроенергия: 4,8

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,152 kg
- Разстояние при монтаж: 0 mm
- Обща височина: 50 mm
- Обща дължина: 150 mm
- Обща ширина: 150 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 12.5 cm x 12.5 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 145 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169308169
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,18 kg
- Височина: 14,8 cm
- Дължина: 14,8 cm
- Ширина: 5,7 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.184

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com