

PHILIPS

LED тръба HF T5

LED

600mm

3000K

G5



8720169309500



Издръжливо LED целево осветление с високо качество

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 40% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 35 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 35 години.

Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Проектиран и тестван за работа с широка гама електронни баластни в полето.

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Спестява над 40% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи
Дълъг полезен живот от 35 000 часа
Съвместим с електронен баласт

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T5
- Контакт: G5
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 35 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 200 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 1000 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 140 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- Маркировки за одобрение: Съответствие с RoHS, Сертификат KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169309500
- EOC: 872016930950000
- Заглавие на продукта: LED T5 HF 600mm 7.1W G5 WH HE 1CT/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9
- Напрежение: AC 40-70 V
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7,1

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 563 mm
- Обща дължина: 563 mm
- Обща ширина: 19 mm

Технически данни

- Работна честота: 30K-100K
- Регистрационен номер на EPREL: 1880103

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169309500
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,11 kg
- Височина: 60,6 cm
- Дължина: 3,1 cm
- Ширина: 2,4 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.188

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com