

# PHILIPS

LED тръба HF T5

LED

1200mm

3000K

G5



8720169309548



## Издръжливо LED целено осветление с високо качество

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 40% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 35 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 35 години.

### Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Проектиран и тестван за работа с широка гама електронни балласти в полето.

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

**Спестява над 40% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи**  
**Дълъг полезен живот от 35 000 часа**  
**Съвместим с електронен баласт**

## Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T5
- Контакт: G5
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

### Размери на лампата

- Височина: 116,3 cm
- Ширина: 1,9 cm

### Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 35 000

### Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 200 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 2300 lm

### Разни

- EyeComfort: Да
- Маркировки за одобрение: Съответствие с RoHS, Сертификат KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

### Други характеристики

- Ефикасност: 134 lm/W

### Информация за опаковката

- EAN: 8720169309548
- EOC: 872016930954800
- Заглавие на продукта: LED T5 HF 1200mm 17.1W G5 WH HE 1CT/4

### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9
- Напрежение: AC 70-120 V
- Мощност: 17,1 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 116,3 cm

### Технически данни

- Работна честота: 30K-100K Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1880104

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8720169309548
- Нето тегло: 0,16 kg
- Брутно тегло: 0,17 kg
- Височина: 120,6 cm
- Дължина: 3,1 cm
- Ширина: 2,4 cm



Дата на издаване:  
2025-05-09  
Версия: 0.183

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.