

PHILIPS

LED тръба EM T8

LED

600mm

4000K

G13



8720169323919



Издръжливо светодиодно целево осветление с отлично качество на светлината

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 50% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Идеалният заместител на линейни флуоресцентни тръби, който се вписва в съществуващи осветителни тела. Просто включете и пуснете, без да е необходимо ново окабеляване.
- Проектиран да работи с електромагнитни балласти.

Акценти

Спестява над 50% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи

Бързо и лесно инсталиране
Съвместим с електромагнитен баласт

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T8
- Контакт: G13
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 60,4 cm
- Ширина: 2,8 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 10 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 240 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 800 lm

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 100 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169323919
- EOC: 872016932391901
- Заглавие на продукта: LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4 DISC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 8 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 60,4 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169323919
- Нето тегло: 0,12 kg
- Брутно тегло: 0,15 kg
- Височина: 66,8 cm
- Дължина: 3,1 cm
- Ширина: 3,1 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.78

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com