

PHILIPS

Лампа 40 W A60
E27

LED

4000K

470 lm

15 000 ч.



8720169324053



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните лампи Philips осигуряват студена бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на стандартни матирани лампи.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 150 градус(a)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 111 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169324053
- EOC: 872016932405300
- Заглавие на продукта: LED 40W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.48
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 4,2 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 107 mm
- Обща дължина: 107 mm
- Обща ширина: 60 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL:
1930257

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169324053
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,04 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.203

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.