

PHILIPS

Нажежаема жичка в
прозрачна колба 15 W T20
E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 ч.



8720169336650



Съвременна светодиодна лампа за дома

Модерната светодиодна лампа дава решение за общо осветление за ежедневни дейности на закрито. Ще спестите веднага разходи за енергия и ще намалите честотата на смяна на лампите, без да правите компромис с качеството на осветление.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на лампите тип свещ с нажежаема жичка

Акценти

Подобна форма и размер като на лампите тип свещ с нажежаема жичка
Тази енергоспестяваща светодиодна лампа тип свещ с непреходен дизайн

впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните крушки тип свещ с нажежаема жичка.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T20
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 135 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 90 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Заглавие на продукта: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 15 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 1,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 56 mm
- Обща дължина: 56 mm
- Обща ширина: 20 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1945452

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169336650
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,02 kg
- Височина: 12,8 cm
- Дължина: 2,6 cm
- Ширина: 6,4 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.286

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com